

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3148.007

## 루프 장착형 팬, 루프 배기구

상태: 2026. 5. 31 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3148.007 - 루프 장착형 팬, 루프 배기구

큰 루프 공간에 모두 조립 가능, 공기 처리 능력 360 m<sup>3</sup>/h

## 특징

주문 번호	SK 3148.007
버전	팬 모터 없음
제품 변경	장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.700이 필요함.
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	실링 및 조립 부품 천공 형판
치수	폭: 420 mm 높이: 65 mm 깊이: 340 mm
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 345 mm 컷아웃 깊이: 265 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 43
참고 사항	필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보호 등급 IP 44를 충족함
작동 온도 범위	-10 °C...60 °C
포장 단위	1 개
순 중량	2.644 kg
총 무게	2.844 kg
관세 번호	73269098

## 특징

---

ECLASS 8.0

27180716

---

제품 설명

SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm