

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

루프 장착형 팬, 루프 배기구

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - 루프 장착형 팬, 루프 배기구

큰 루프 공간에 모두 조립 가능, 공기 처리 능력 360 m³/h

특징

주문 번호	SK 3149.007
버전	조립된 방사형 팬이 있는 연결 완료된 장치
제품 변경	장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.700이 필요함.
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	실링 및 조립 부품 천공 형판 연결 케이블(3m)
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 42 W
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.2 A
치수	폭: 420 mm 높이: 95 mm 깊이: 340 mm
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 345 mm 컷아웃 깊이: 265 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 43
참고 사항	필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보호 등급 IP 44를 충족함
작동 온도 범위	-10 °C...60 °C

특징

소음 수준	50Hz의 경우: 53 dB(A)
포장 단위	1 개
순 중량	5.824 kg
총 무게	6.131 kg
관세 번호	84145915
ECLASS 8.0	27180716
제품 설명	SK Roof-mounted fan, 360 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm

승인

설명	제조사 인증
----	--------