



SK 3164.230 - 루프 장착형 팬 VX, VX IT용

소음이 적게 발생하고(40db) 체적 유량이 높은(자유 기류 상태 1500m³/h) 사무실용 루프 마운트 팬



특징

주문 번호	SK 3164.230
장점	루프 플레이트가 있는 버전의 경우 제공된 장착용 컷아웃에 간단히 조립 가능 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	루프 장착형 팬 조립 부품
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.3 A 60Hz의 경우: 0.35 A
치수	폭: 511 mm 높이: 227 mm 깊이: 511 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	내부 순환 회로 IP 54
참고 사항	통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m ³ /h로 제시된 공기 유량 감소

특징

작동 온도 범위	20 °C...55 °C
포장 단위	1 개
순 중량	18.35 kg
총 무게	19.36 kg
관세 번호	84145915
ECLASS 8.0	27180716
제품 설명	DK Roof-mounted fan, without roof plate, for TS and TS IT in the office sector, Required mounting cut-out: WxD: 410x410 mm, WHD: 511x227x511 mm

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------