

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SK 3164.620

루프 장착형 팬

상태: 2025. 12. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - 루프 장착형 팬 VX, VX IT용

소음이 적게 발생하고(40db) 체적 유량이 높은(자유 기류 상태 1500m³/h) 사무실용 루프 마운트 팬



특징

주문 번호	SK 3164.620
장점	루프 플레이트가 있는 버전의 경우 제공된 장착용 컷아웃에 간단히 조립 가능 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	루프 장착형 팬 조립 부품
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.3 A 60Hz의 경우: 0.35 A
치수	폭: 800 mm 높이: 240 mm 깊이: 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	내부 순환 회로 IP 54
참고 사항	통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m ³ /h로 제시된 공기 유량 감소

특징

작동 온도 범위	20 °C...55 °C
포장 단위	1 개
순 중량	28.5
총 무게	30
관세 번호	84145915
EAN	4028177243248
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

인증서	EAC
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK