# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3173.120 주름관 필터

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SK 3173.120 - 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각 기용

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.



#### 특징

주문 번호	SK 3173.120
버전	팬 필터 장치/배출 필터용
재료	PET
색상	흰색
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였 을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3243.xxx 3244.xxx 3245.xxx
치수	폭: 280 mm 높이: 282 mm 깊이: 21 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G4 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 70%

© Rittal 2025

# 특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	필터와 루프 장착형 팬/배출 필터에 장착하는 경우 IP 54
보호 등급	팬 필터 장치/배출 필터 3245.xxx와 함께 사용할 경우 보호 등급은 IP51임
품목 번호 관련 참고 사항:	EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
포장 단위	5 개
순 중량	0.51
총 무게	0.52
관세 번호	56039390
EAN	4028177969131
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# 승인

승인 UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025