
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3174.000 섬유 필터 매트

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3174.000 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3174.000
버전	필터 홀더용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10μm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였 을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3175.000
치수	폭: 338 mm 높이: 242 mm 깊이: 17 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G2
포장 단위	3 개
순 중량	0.045
총 무게	0.08
관세 번호	56039390
EAN	4028177038158
ETIM 9	EC002513

© Rittal 2025 2

특징

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

인증서 EAC

© Rittal 2025 3