

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

섬유 필터 매트

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3174.100
버전	루프 장착형 팬용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3138.... 3139.... 3140....
치수	폭: 264 mm 높이: 95 mm 깊이: 17 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	루프 팬에 조립 시 IP 55
포장 단위	12 개
순 중량	0.012 kg
총 무게	0.1 kg

특징

관세 번호	56039390
-------	----------

ETIM 9	EC002513
--------	----------

ETIM 8	EC002513
--------	----------

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

제품 설명	SK spare filter mat, for roof-mounted fans, for SK 3138./3139./3140. WHD: 264 x 95 x 17 mm
-------	---

승인

승인	CSA UR + C-UR (recognized)
----	-------------------------------