Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3174.100 섬유 필터 매트

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3174.100 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3174.100
버전	루프 장착형 팬용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10μm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였 을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3138 3139 3140
치수	폭: 264 mm 높이: 95 mm 깊이: 17 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	루프 팬에 조립 시 IP 55
포장 단위	12 개
순 중량	0.012
총 무게	0.1

© Rittal 2025 2

특징

관세 번호	56039390
EAN	4028177709218
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

승인	CSA
	UR + C-UR (recognized)
인증서	EAC

© Rittal 2025 3