

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120

주름관 필터

상태: 2026. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각 기용

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.



특징

주문 번호	SK 3174.120
버전	루프 장착형 팬용
재료	주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
치수	폭: 265 mm 높이: 100 mm 깊이: 18 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: M5 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO ePM10 50 %
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	필터와 루프 장착형 팬/배출 필터에 장착하는 경우 IP 54

특징

포장 단위	12 개
순 중량	0.276 kg
총 무게	0.4 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	SK 주름형 필터 IP54, 루프 장착형 팬 3138./3139./3140.xxx, WHD: 265x100x18mm

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------