Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3176.000 전면 배기 그릴 2U

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3176.000 - 전면 배기 그릴 2U 원심 팬용

인클로저 상단 영역의 따뜻한 공기를 배출하기 위한 랙 마운트 팬용 전면 배기 그릴 2U 2개 그릴은 자연 대류에도 사용할 수 있습니다.

특징

주문 번호	SK 3176.000
제품 설명	이 전면 배기 그릴은 전자 인클로저의 하부 섹션에 19"(482.6mm) 수평기 류 송풍기(SK 3144.000/SK 3145.000)를 사용하고 인클로저 상부의 따뜻 한 공기를 외부로 배출해야 하는 경우 필요. 전면 배기 그릴과 수평기류 송 풍기의 흡기 그릴의 디자인은 동일. 이 그릴은 자연 대류에서 흡기/배기 그 릴로도 사용 가능.
포장 단위	1 개
순 중량	0.35
총 무게	0.36
관세 번호	39269097
EAN	4028177038196
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

인증서	EAC
LO 1	27.0

© Rittal 2025