
# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3183.125 주름관 필터

상태: 2025. 11. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SK 3183.125 - 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각 기용

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.



#### 특징

| SK 3183.125  |
|--|
| 팬 필터 장치/배출 필터용   |
| 주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트<br>흡수 매트: 폴리에스터 100%                 |
| 흰색   |
| 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였<br>을 때만 보장됨.              |
| 3243.3xx<br>3243.7xx<br>3243.900<br>3244.7xx<br>3244.900<br>3245.9xx |
|  |

© Rittal 2025 2

# 특징

| 치수                       | 폭: 280 mm<br>높이: 282 mm                        |
|--------------------------|--|
|                          | 깊이: 21 mm                                      |
|                          | н - 1. 21 111111                               |
| 흡수 매트 치수                 | 폭: 289 mm                                      |
|                          | 높이: 289 mm                                     |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | 팬 필터 장치/배출 필터에 장착하는 경우 IP 55                   |
| 보호 등급                    | 팬 필터 장치/배출 필터 3245.xxx와 함께 사용할 경우 보호 등급은 IP52임 |
| 품목 번호 관련 참고 사항:          | EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.                   |
| 포장 단위                    | 5 개  |
| 순 중량                     | 0.57   |
| 총 무게                     | 0.62   |
| 관세 번호                    | 56039390                                       |
| EAN                      | 4028177969087                                  |
| ETIM 9                   | EC002513                                       |
| ETIM 8                   | EC002513                                       |
| ECLASS 8.0               | 27180706                                       |

# 승인

승인 UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3