

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.125

주름관 필터

상태: 2026. 4. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.125 - 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각 기용

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.



특징

| | |
|-----------|--|
| 주문 번호 | SK 3183.125 |
| 버전 | 팬 필터 장치/배출 필터용 |
| 재료 | 주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트 흡수 매트: 폴리에스터 100% |
| 색상 | 흰색 |
| 참고 사항 | 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨. |
| 적합한 품목 번호 | 3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 치수 | 폭: 280 mm 높이: 282 mm 깊이: 21 mm |
| 흡수 매트 치수 | 폭: 289 mm 높이: 289 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | 팬 필터 장치/배출 필터에 장착하는 경우 IP 55 |
| 보호 등급 | 팬 필터 장치/배출 필터 3245.xxx와 함께 사용할 경우 보호 등급은 IP52임 |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음. |
| 포장 단위 | 5 개 |
| 순 중량 | 0.57 kg |
| 총 무게 | 0.62 kg |
| 관세 번호 | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 제품 설명 | SK 주름형 필터 IP 55, 팬 필터 장치/배출 필터 3243./3244./3245.xxx용, WHD: 280x280x21mm |

승인

| | |
|----|------------------------|
| 승인 | UR + C-UR (recognized) |
|----|------------------------|