

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.050

섬유 필터 매트

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.050 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.



특징

주문 번호	SK 3201.050
버전	열전기 쿨러용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3201.200 3201.300
치수	폭: 90 mm 높이: 106 mm 깊이: 8 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G2
포장 단위	5 개

특징

순 중량	0.01 kg
총 무게	0.014 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	SK spare filter mats, for Thermoelectric Cooler, for SK 3201.200/3201.300, WHD: 90 x 106 x 8 mm