

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.810

VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트

상태: 2026. 5. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.810 - VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트 냉각 모듈 설치용

유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어.



특징

주문 번호	SK 3201.810
제품 설명	유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어. 공조 도어는 전체 인클로저 패널에 잘 맞음.
재료	강판
색상	RAL 7035
제공 범위	냉각 모듈이 사전 조립되어 있지 않은 공조 도어 180° 경첩, 도어 열림각 약 130°
품목 번호 관련 참고 사항:	VX 인클로저에 적합 1200mm 너비의 VX 인클로저에서는 좌/우 장치 위치와 상관 없이 기존 경 첩 장착 도어를 사용할 수 있음 우측 장착 도어 경첩
적합한:	인클로저 유형: VX: = 600 mm: = 2,000 mm 인클로저 유형: = 1,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	29.2 kg
총 무게	30.4 kg

특징

관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
제품 설명	SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

승인

설명	Declaration of conformity - F-gas regulation
----	--