

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.840

VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.840 - VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트 냉각 모듈 설치용

유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어.

특징

| | |
|-----------------|---|
| 주문 번호 | SK 3201.840 |
| 제품 설명 | 유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어. 공조 도어는 전체 인클로저 패널에 잘 맞음. |
| 재료 | 강판 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 냉각 모듈이 사전 조립되어 있지 않은 공조 도어 180° 경첩, 도어 열림각 약 130° |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | VX 인클로저에 적합 1200mm 너비의 VX 인클로저에서는 좌/우 장치 위치와 상관 없이 기존 경 첩 장착 도어를 사용할 수 있음 좌측 도어 경첩 |
| 적합한: | 장치 위치 좌측 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX: = 600 mm: = 1,800 mm 인클로저 유형: = 1,200 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 25.7 kg |
| 총 무게 | 26.8 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |

특징

| | |
|------------|---|
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| 제품 설명 | SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left |

승인

| | |
|----|--|
| 설명 | Declaration of conformity - F-gas regulation |
|----|--|
