Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3201.970 트로이달 변압기

상태: 2025. 11. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3201.970 - 트로이달 변압기 주 연결부 115V/400V

230V 버전의 벽면 장착형 공기 대 물 열교환기의 전원 공급용. 115V 또는 400V 주 연결로 주문 가능.

특징

주문 번호	SK 3201.970
제품 설명	230V 버전의 벽면 장착형 공기 대 물 열교환기의 전원 공급용. 115V 또는 400V 주 연결로 주문 가능.
기술 사양	출력 110VA 전압 허용 오차 ±10% 주 연결부 길이 3500mm 보조 연결부 길이 1500mm EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치
제공 범위	트로이달 변압기 조립 부품
포장 단위	1 개
Snap-mounting to support rails TS 35	예
적합한 품목 번호	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
치수	폭: 105 mm 높이: 123 mm 깊이: 55 mm

© Rittal 2025 2

특징

정격 작동 전압	115V (1차), 1~, 50Hz/60Hz 230V (보조), 1~, 50Hz/60Hz
순 중량	2.1
총 무게	2.355
관세 번호	85043121
EAN	4028177690233
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

승인

인증서	EAC
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3