Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3201.990 연결 세트

상태: 2025. 12. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3201.990 - 연결 세트 공기 대 물 열교환기용

올바른 물 연결관 부설과 유량 제어용.

특징

주문 번호	SK 3201.990
제품 설명	올바른 물 연결관 부설과 유량 제어용. 압력 호스는 용도에 따라 개별적으로 길이 조절 가능.
재료	함수 부품, EPDM/황동
제공 범위	환수용 호스 체적 유량 제어를 위한 유량 조절 밸브를 포함한 물 공급 호스(설정값 범위 3 ~ 12l/min) 조립 부품
길이	3,600 mm
물 연결	G ⊠" 암나사
적합한 품목 번호	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3375.XX0
치수	길이: 3,600 mm
최대 허용 작동압(최대 P)	1 - 10바
포장 단위	1 개
	4

© Rittal 2025

특징

총 무게	4.58
관세 번호	85444290
EAN	4028177709270
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

승인

인증서 EAC

© Rittal 2025 3