

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3210.114

물 대 공기 열교환기

상태: 2026. 3. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3210.114 - 물 대 공기 열교환기 루프 마운트형

루프 면에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 1.87kW ~ 4kW. 기본 IP 55 보호 등급. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도에 특히 적합. 유연한 급수 연결 가능.



특징

| | |
|-----------|--|
| 주문 번호 | SK 3210.114 |
| 버전 | 루프 마운트형 함수 부품, 스테인리스 스틸(1.4571) |
| 제품 설명 | 최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 공기 대 물 열교환기는 유연한 물 연결 방법을 이용해 인클로저 루프에 설치함. |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) 천공 형판 실링 매트 조립 부품 |
| 총 냉각 출력 | 400l/h 경우 L 35 W 10: 3 kW |
| 정격 작동 전압 | 115V, 1~, 50Hz/60Hz |
| 정격 출력 Pel | 50Hz의 경우: 102 W 60Hz의 경우: 125 W |

특징

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 정격 전류최대 | 50Hz의 경우: 0.9 A 60Hz의 경우: 1 A |
| 최대 허용 작동압(최대 P) | 1 - 10 바 |
| 연결 타입, 전기의 | 플러그인 터미널 스트립 |
| 가동 주기 | 100 % |
| 냉매 | 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조) |
| 물 유입 온도 | 1 °C...30 °C |
| 물 연결 | 1/2" 도관 그로밋 G 1/2" 수나사 |
| 온도 조절 | 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C) |
| 작동 온도 범위 | 1 °C...70 °C |
| 치수 | 폭: 597 mm 높이: 417 mm 깊이: 475 mm |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | 납기 문의 요망 |
| 보호 등급 | 문의에 따라 IP 65의 제공도 가능 |
| 사전 차단 퓨즈 | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A |
| 설정값 범위 | 20 °C...55 °C |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 관세 번호 | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

특징

제품 설명

SK 공기 대 물 열교환기, 루프 장착형, 3.0 kW, 115V, 1~, 50/60Hz, 베이직 컨트롤러, 물 운반부: V4A, WHD: 597 x 417 x 475mm

승인

설명

적합성 인증