


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SK 3235.450 EC 회전 제어기

상태: 2026. 2. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - EC 회전 제어기 회전 제어용 센서

소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도를 제어하기 위한 NTC 센서.

특징

주문 번호	SK 3235.450
제품 설명	소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도를 제어하기 위한 NTC 센서. EC 팬 필터 장치를 통해 작동과 전압 공급.
기술 사양	제어 특성: 고정 설정값 35 °C, +35 °C(최대 회전 100%) ~ +20 °C(최소 회전 10%)의 선형 제어 범위 포함
제공 범위	연결 케이블이 있는 외부 센서 감지기(길이 3m)
포장 단위	1 개
회전수	100 %
적합한 품목 번호	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
작동 온도 범위	-25 °C...80 °C
정격 작동 전압	10V ~ 12V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 40
순 중량	0.2
총 무게	0.202

특징

관세 번호 85423190

EAN 4028177696617

ETIM 9 EC000256

ETIM 8 EC000256

ECLASS 8.0 27142320

승인

인증서 EAC

설명 적합성 인증
적합성 인증 UK