Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3236.124 미니 팬

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3236.124 - 미니 팬

인클로저 또는 인클로저 내 구성품 냉각을 위한 콤팩트한 DC 팬.

특징

주문 번호	SK 3236.124
제품 설명	인클로저 또는 인클로저 내 구성품 냉각을 위한 콤팩트한 DC 팬.
제공 범위	팬
	조립 스크루
	접촉 위험 방지
정격 작동 전압	24V(DC)
정격 출력 Pel	DC의 경우: 1 W
치수	폭: 60 mm
	높이: 60 mm
	깊이: 25.4 mm
참고 사항	2개의 싱글 와이어(길이 약 300mm)를 통한 전기적 연결
작동 온도 범위	-20 °C70 °C
소음 수준	DC의 경우: 20 dB(A)
포장 단위	1 개
순 중량	0.11
총 무게	0.12
관세 번호	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

© Rittal 2025 2

특징

ECLASS 8.0 27180716

승인

승인	UR
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3