Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.055 섬유 필터 매트

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3237.055 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3237.055	
버전	팬 필터 장치용	
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10μm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.	
재료	화학섬유	
색상	흰색	
참고 사항	EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.	
적합한 품목 번호	3237.3xx/3237.7xx	
치수	폭: 89 mm 높이: 89 mm 깊이: 10 mm	
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G2 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%	
포장 단위	50 개	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.05	
총 무게	0.164	
관세 번호	56039390	
EAN	4028177651548	

© Rittal 2025 2

특징

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
인증서	EAC

© Rittal 2025 3