


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

섬유 필터 매트

상태: 2026. 4. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.



특징

주문 번호	SK 3237.067
버전	EMC 팬 필터 장치용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	구리 니켈 크롬 도금된 화학섬유
색상	진회색
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3237.4xx/3237.8xx
치수	폭: 92 mm 높이: 92 mm 깊이: 10 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G2 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%
포장 단위	5 개

특징

순 중량	0.005 kg
총 무게	0.01 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	SK Vliesfiltermatte, für EMV-Filterlüfter SK 3237.8xx/3237.4xx, BHT: 92 x 92 x 10 mm

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------