

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.200

배출 필터

상태: 2026. 6. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.200 - 배출 필터 표준

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.



특징

| | |
|------------|--|
| 주문 번호 | SK 3237.200 |
| 제품 설명 | 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다. |
| 재료 | ABS |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 배출 필터 섬유 필터 매트 |
| 장착용 컷아웃 | 컷아웃 폭: 92 mm 컷아웃 높이: 92 mm |
| 적합한 품목 번호 | SK 3237.1xx |
| 치수 | 폭: 116.5 mm 높이: 116.5 mm 깊이: 16 mm |
| 보호 등급 NEMA | 유형 12, 섬유 필터 포함 유형 3 Type 3R, 섬유 필터 및 후드 포함 |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54, 섬유 필터 매트 포함 IP 56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.1 kg |
| 총 무게 | 0.134 kg |
| 관세 번호 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 제품 설명 | SK outlet filter, Standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| 설명 | 적합성 인증 |