

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.208

배출 필터

상태: 2026. 6. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.208 - 배출 필터 표준

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.



특징

주문 번호	SK 3238.208
제품 설명	대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료	ABS
색상	RAL 9005
제공 범위	배출 필터 섬유 필터 매트
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 124 mm 컷아웃 높이: 124 mm
적합한 품목 번호	SK 3238.1xx
치수	폭: 148.5 mm 높이: 148.5 mm 깊이: 24 mm

특징

보호 등급 NEMA	유형 1, 주름형 필터 포함 유형 12, 섬유 필터 포함 유형 3 Type 3R Type 4 Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함 IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함 IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위	1 개
순 중량	0.17 kg
총 무게	0.18 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm

승인

승인	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
