

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.624

TopTherm 팬 필터 장치

상태: 2026. 3. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.624 - TopTherm 팬 필터 장치 EMC

공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 ECM 차폐장치가 포함된 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900m³/h, 표준 보호 등급 IP 54.



특징

| | |
|--|--|
| 주문 번호 | SK 3238.624 |
| 버전 | 벽면 장착형 EMC |
| 제품 설명 | EMC 팬 필터 장치는 뛰어난 차폐/진동감쇠 효과를 제공하며 EN 61587-3에 따른 요구사항 등급 2를 충족함. |
| 제품 변경 | 연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함 |
| 팬 | 축방향, DC 모터 |
| 섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호) | 1 x 3238060: 36 m ³ /h 2 x 3238060: 46 m ³ /h |
| 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함) DC | 52 m ³ /h |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 정격 작동 전압 | 24V(DC) |
| 정격 전류최대 | DC의 경우: 0.24 A |
| 정격 출력 Pel | DC의 경우: 5.7 W |
| 치수 | 폭: 148.5 mm 높이: 148.5 mm |
| 설치 사이즈 | 설치 깊이: 16 mm 설치 깊이: 58.5 mm |
| 장착용 컷아웃 | 컷아웃 폭: 124 mm 컷아웃 높이: 124 mm |
| 참고 사항 | 에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장. |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54, 섬유 필터 매트 포함 IP 56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함 |
| 보호 등급 NEMA | 유형 12, 섬유 필터 포함 유형 3 Type 3R Type 4 Type 4X, 섬유 필터 및 후드 포함 |
| 사전 차단 퓨즈 | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A |
| 수명 | 95,500 h |
| 작동 온도 범위 | -15 °C...55 °C |
| 저장 온도 범위 | -30 °C...70 °C |
| 소음 수준 | DC의 경우: 46 dB(A) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.9 kg |
| 총 무게 | 0.92 kg |

특징

| | |
|------------|--|
| 관세 번호 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 제품 설명 | SK 팬/필터 유닛 TopTherm, 52m ³ /h, 24V (DC), WHD: 148.5 x 148.5 x 16mm, EMC |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|