


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.066

섬유 필터 매트

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.066 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3239.066
버전	EMC 팬 필터 장치용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	구리 니켈 크롬 도금된 화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3239.6..
치수	폭: 178 mm 높이: 178 mm 깊이: 17 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G3
포장 단위	5 개
순 중량	0.05 kg
총 무게	0.054 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

특징

ECLASS 8.0

27180706

제품 설명

SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3239,6..., WHD: 178 x 178 x 17 mm

승인

승인

UR + C-UR (recognized)