Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3239.308 Blue e+ 배출 필터

상태: 2025. 11. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3239.308 - Blue e+ 배출 필터

배출구 필터는 관련 필터 팬과 함께 인클로저에서 열을 방출하고 인클로저를 환기하며 온도에 민감한 부품을 보호하는 데 사용됨. 이는 인클로저의 허용 내부 온도보다 낮아야 하는 주변 공기를 직접 공급하여 이루어짐.







특징

| 주문 번호 | SK 3239.308 |
|-----------|--|
| 버전 | 벽면 장착형 |
| 장점 | 그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함 최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능 공구가 필요없는 조립 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 배출 필터 주름관 필터 |
| 장착용 컷아웃 | 컷아웃 폭: 177 mm 컷아웃 높이: 177 mm |
| 적합한 품목 번호 | SK 3239.7xx |

© Rittal 2025 2

특징

| 치수 | 폭: 204 mm 높이: 204 mm 깊이: 45.8 mm |
|--------------------------|---|
| 보호 등급 NEMA | 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함 IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함 IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함 |
| 포장 단위 | 1개 |
| 순 중량 | 0.37 |
| 총 무게 | 0.47 |
| 관세 번호 | 39269097 |
| EAN | 4028177998384 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

승인

| 승인 | UL + C-UL - FTTA |
|----|------------------------|
| | UR + C-UR (recognized) |

© Rittal 2025