Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







SK 3240.060 배출 필터

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3240.060 - 배출 필터 EMC

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할수 있음.



특징

구 다 내 수	SK 3240.060
주문 번호	3N 3240.000
버전	EMC
제품 설명	대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필 터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료	ABS
색상	RAL 7035
제공 범위	배출 필터 EMC 필터 매트
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 224 mm 컷아웃 높이: 224 mm
적합한 품목 번호	SK 3240.6xx/3241.6xx
	폭: 255 mm 높이: 255 mm 깊이: 25 mm

© Rittal 2025 2

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP54, EMC 필터 매트 포함 IP 56, EMC 필터 매트 및 살수 안전 후드 포함
포장 단위	1 개
순 중량	0.59
총 무게	0.599
관세 번호	39269097
EAN	4028177651906
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

승인	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
인증서	EAC
설명	적합성 인증

© Rittal 2025