

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.200

## 배출 필터

상태: 2026. 6. 27 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.200 - 배출 필터 표준

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.



## 특징

주문 번호	SK 3240.200
제품 설명	대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료	ABS
색상	RAL 7035
제공 범위	배출 필터 섬유 필터 매트
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 224 mm 컷아웃 높이: 224 mm
적합한 품목 번호	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
치수	폭: 255 mm 높이: 255 mm 깊이: 25 mm

## 특징

---

보호 등급 NEMA	유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함 유형 3 Type 3R Type 4 Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함 IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함 IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위	1 개
순 중량	0.56 kg
총 무게	0.582 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	SK outlet filter, Standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

---

## 승인

---

승인	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증

---