Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3243.400 Blue e+ 배출 필터

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3243.400 - Blue e+ 배출 필터 EMC

배출 필터는 관련 필터 팬과 함께 인클로저에서 열을 방출하고 인클로저를 환기하며 온도에 민감한 부품을 보호하는 데 사용됨. 이는 인클로저의 허용 내부 온도보다 낮은 주변 공기를 직접 공급하여 이루어짐.







특징

주문 번호	SK 3243.400
버전	벽면 장착형 EMC
	EMC
장점	그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
	최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
	공구가 필요없는 조립
색상	RAL 7035
제공 범위	배출 필터
	EMC 필터 매트
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 292 mm
	컷아웃 높이: 292 mm
적합한 품목 번호	SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 323 mm 높이: 323 mm 깊이: 44.7 mm
보호 등급 NEMA	유형 12, 섬유 필터 포함 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터 및 살수 안전 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 섬유 필터 매트 포함 IP 56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위	1 개
순 중량	0.94
총 무게	0.941
관세 번호	39269097
EAN	4028177998315
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

승인	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)