

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.910

Blue e+ 팬/필터 유닛

상태: 2026. 1. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.910 - Blue e+ 팬/필터 유닛 EC 기술 포함

EC 기술이 적용된 에너지 효율 버전은 처음으로 IoT 기능이 탑재된 것 이외에도 여러 특징이 있음. Blue e+ 팬 필터 장치는 에너지 효율성부터 모니터링, 지속 가능성, 공기 처리 능력 향상(175 ~ 1,160m³/h)에 이르기까지 다양한 이점을 제공함.



특징

주문 번호	SK 3245.910
버전	벽면 장착형 EC
장점	납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력 그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함 최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능 대각선 팬 기술은 압력 안정성을 높여 인클로저의 더욱 균일하고 지속적인 환기를 보장함 공구가 필요없는 조립
재료	플라스틱
색상	RAL 7035
제공 범위	설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
팬	대각선, EC 모터

특징

공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유
필터 포함) 50Hz의 경우: 931 m³/h

공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형
필터 포함) 50Hz의 경우: 1,161 m³/h
60Hz의 경우: 1,161 m³/h

섬유 필터가 포함된 해당 배출 필터의
공기 처리 능력 50Hz의 경우: 728 m³/h

정격 작동 전압 100V ~ 130V, 1~, 50Hz/60Hz

정격 출력 PeI 50Hz의 경우: 174.6 W

정격 전류최대 50Hz의 경우: 2.52 A

치수 폭: 323 mm
높이: 323 mm
깊이: 156 mm

설치 깊이 136 mm

장착용 컷아웃 컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 51, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP52, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함

보호 등급 NEMA 유형 1, 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3, 3R, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함

사전 차단 퓨즈 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A

작동 온도 범위 -25 °C...55 °C

저장 온도 범위 -25 °C...70 °C

소음 수준 50Hz의 경우: 72 dB(A)

인터페이스 0 ~ 10V/PWM 입력
회전수 출력

특징

포장 단위	1 개
순 중량	4.17
총 무게	4.18
관세 번호	84145915
EAN	4028177997790
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

승인	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증