


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3285.940

## 주름관 필터

상태: 2026. 4. 17 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.940 - 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각 기용

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.

## 특징

주문 번호	SK 3285.940
버전	칠러용
재료	폴리에스터
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호	3319.100 3320.200 3334.300 3334.360 3334.440 3334.460 3334.470 3334.480 3334.400 3334.450
치수	폭: 131 mm 높이: 113 mm 깊이: 13 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G3
포장 단위	3 개

## 특징

순 중량	0.087 kg
총 무게	0.097 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
제품 설명	Blue e+ 칠러용 주름형 필터 SK(인버터 하우징) 3320.200/3334.300/3334.400, WHD: 131x113x13mm