

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.505**

**전자 응축물 증발기**

상태: 2026. 5. 31 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.505 - 전자 응축물 증발기

인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.



## 특징

주문 번호	SK 3301.505
제품 설명	인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.
장점	다전압으로 사용 가능하여 전 세계 어디서든 사용할 수 있음
색상	RAL 7035
제공 범위	전자 응축물 증발기, 연결 완료
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115V: 3.0 l/d
치수	폭: 400 mm 높이: 129 mm 깊이: 105 mm
작동 온도 범위	5 °C...60 °C
정격 작동 전압	115V ~ 230V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위	1 개
순 중량	1.74 kg
총 무게	2.2 kg

## 특징

---

관세 번호	84189910
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
제품 설명	SK Electric condensate evaporator, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 129 x 105 mm

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------