

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.950 냉매(사전 혼합된 상태)

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.950 - 냉매(사전 혼합된 상태) 칠러 및 공기 대 물 열교환기용

이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.

## 특징

주문 번호	SK 3301.950
제품 설명	이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.
용량	10 l
부동액/물 혼합	1 : 2
납품 형태	통
Rifrost	옥외용 버전
작동 온도 범위	-20 °C...60 °C
포장 단위	1 개
순 중량	10 kg
총 무게	10.8 kg
관세 번호	38200000
ETIM 9	EC001243
ETIM 8	EC001243
ECLASS 8.0	23061202
제품 설명	SK 칠러용 냉매, 글리콜/물 혼합: 1:2, 용기: 10 리터, 옥외용