

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 7. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.



특징

주문 번호	SK 3305.130
재료	강판
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1,500 W 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1,510 W 냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 850 W 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1,020 W
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 5.6 A 60Hz의 경우: 6.2 A
시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 22 A 60Hz의 경우: 24 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 900 m ³ /h 내부 순환: 800 m ³ /h

특징

에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
L35

버전 벽면 장착형

치수 폭: 400 mm
높이: 950 mm
깊이: 260 mm

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP 외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 54

냉각제/냉매 냉각제: R134a
수량: 0.6 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO2 당량(CO2e): 0.86 t

온도 조절 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)

작동 온도 범위 20 °C...55 °C

설정값 범위 30 °C...55 °C

정격 출력 Pel 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 850 W
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1,000 W
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1,000 W
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1,160 W

사전 차단 퓨즈 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16...16 A

포장 단위 1 개

EAN 4028177560208

ECLASS 8.0 27180704

승인

승인

인증서	EAC
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK