

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3314.025

## 액티브 모듈

상태: 2026. 6. 3 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3314.025 - 액티브 모듈 LCP 후면 도어 CW용

패시브 모듈을 통해 공기 유도를 지원하기 위한 액티브 모듈. 서비스 도어에 걸어서 간편하게 추가 조립 가능. 실내 공기 온도 기반 조절 또는 차압 기반 조절(옵션). I/O 보드, 센서, DC 팬 및 필요한 인터페이스와 프로토콜 포함.



## 특징

주문 번호	SK 3314.025
버전	실내 냉각 CW
장점	열 교환기를 통한 공기 유량 증가로 냉각 성능 향상
사용 영역	LCP 후면 도어 CW 포트폴리오의 패시브 및 액티브 모듈과 함께 사용 가능
작동 원리	주변 공기 온도 또는 선택적으로 차압을 이용하여 BLDC 팬을 제어함으로써 소프트웨어의 결로 방지 기능을 구현.
재료	강판 구리 플라스틱
표면 처리	RAL 9005, 마이크로 구조, 무광 RAL 9005, 마이크로 구조, 무광
참고 사항	소프트웨어 기반의 응축 방지 및 냉각 성능 표시를 위해서는 워터 모듈이 필요함.

## 특징

---

치수	폭: 372 mm 높이: 2,066 mm 깊이: 123 mm
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력	0.47 kW
정격 전류(최대)	4.8 A
작동 온도 범위	10 °C...50 °C
음향 출력 레벨	50% 속도 기준: 77 dB(A) 100% 속도 기준: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	50% 속도 기준: 71 dB(A) 100% 속도 기준: 78 dB(A)
포장 단위	1 개
순 중량	26 kg
총 무게	27 kg
관세 번호	84145915
제품 설명	LCP RD CW용 SK 액티브 모듈, 높이 2200mm용, RAL 9005 미세 질감 무광, BLDC 팬 16개, I/O 보드 포함

---

## 승인

---

승인	UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증

---