


# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SK 3321.705

## 섬유 필터 매트

상태: 2026. 1. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



# SK 3321.705 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

## 특징

|           |   |
|-----------|---|
| 주문 번호     | SK 3321.705   |
| 버전        | 팬 필터 장치용  |
| 제품 설명     | 종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음. |
| 재료        | 화학섬유  |
| 참고 사항     | 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.   |
| 적합한 품목 번호 | 3237.2xx/3237.1xx   |
| 치수        | 폭: 89 mm<br>높이: 89 mm<br>깊이: 10 mm  |
| 필터 등급     | DIN EN 779에 준함: G2<br>DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%  |
| 포장 단위     | 50 개  |
| 순 중량      | 0.1   |
| 총 무게      | 0.156   |
| 관세 번호     | 56039390  |
| EAN       | 4028177695535   |

## 특징

---

ETIM 9 EC002513

---

ETIM 8 EC002513

---

ECLASS 8.0 27180706

## 승인

---

인증서 EAC