

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

섬유 필터 매트

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

| | |
|-----------|---|
| 주문 번호 | SK 3322.700 |
| 버전 | 팬 필터 장치용 |
| 제품 설명 | 종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음. |
| 재료 | 화학섬유 |
| 참고 사항 | EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음. |
| 적합한 품목 번호 | 3238.... |
| 치수 | 폭: 120 mm 높이: 120 mm 깊이: 11 mm |
| 필터 등급 | DIN EN 779에 준함: G2 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50% |
| 포장 단위 | 5 개 |
| 순 중량 | 0.01 kg |
| 총 무게 | 0.013 kg |
| 관세 번호 | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |

특징

ECLASS 8.0

27180706

제품 설명

SK 교체 필터 매트, 필터 팬용, SK 3238...용 WHD: 120 x 120 x 11mm

승인

승인

UR + C-UR (recognized)