

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 섬유 필터 매트

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDEM LOH GROUP



SK 3322.705 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

특징

주문 번호	SK 3322.705
버전	팬 필터 장치용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
적합한 품목 번호	3238....
치수	폭: 120 mm 높이: 120 mm 깊이: 12 mm
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G2 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%
포장 단위	50 개
순 중량	0.2 kg
총 무게	0.253 kg
관세 번호	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

특징

ECLASS 8.0

27180706

제품 설명

SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3238···, WHD: 120 x 120 x 12 mm

승인

승인

CSA

UR + C-UR (recognized)