Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3327.700 섬유 필터 매트

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3327.700 - 섬유 필터 매트

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.





특징

주문 번호	SK 3327.700
버전	팬 필터 장치용
제품 설명	종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10μm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료	화학섬유
참고 사항	성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
필터 등급	DIN EN 779에 준함: G3 DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%
포장 단위	5 개
순 중량	0.09
총 무게	0.093
관세 번호 	56039390

© Rittal 2025

특징

EAN	4028177205314
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

인증서 EAC

© Rittal 2025 3