

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3329.610**

**벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm  
Blue e**

상태: 2026. 5. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.610 - 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 0.3

~ 4 kW

300W ~ 4000W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축물 증발 시스템이 포함된 경우 1000W. 이상 “가로” 및 “평면” 특수 형식으로 제공.



## 특징

주문 번호	SK 3329.610
버전	벽면 장착형
제품 설명	300W ~ 4000W 출력 등급의 고효율 에너지 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축수 증발 시스템 포함(1000W 이상).
장점	e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
색상	RAL 9007
제공 범위	소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) 천공 형판 조립 부품 통합 전기식 응축물 증발 시스템

## 특징

DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 2.55 kW
	냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 2.71 kW
	냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.8 kW
	냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.8 kW

정격 작동 전압	115V, 1~, 50Hz/60Hz
----------	---------------------

정격 전류최대	50Hz의 경우: 17 A
	60Hz의 경우: 22 A

시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 44 A
	60Hz의 경우: 42 A

공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 710 m <sup>3</sup> /h
	내부 순환: 640 m <sup>3</sup> /h

에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35	냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.11
	냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.01

버전	벽면 장착형
----	--------

치수	폭: 400 mm
	높이: 1,580 mm
	깊이: 295 mm

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34
	내부 순환 회로 IP 54

Protection category NEMA	UL Type 12
--------------------------	------------

냉각제/냉매	냉각제: R134a
	수량: 0.95 kg
	지구온난화지수(GWP): 1,430
	CO2 당량(CO2e): 1.36 t

온도 조절	e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
-------	----------------------------------

작동 온도 범위	10 °C...55 °C
----------	---------------

저장 온도 범위	-40 °C...70 °C
----------	----------------

## 특징

설정값 범위	20 °C...55 °C
정격 출력 Pel	소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1.21 kW 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1.05 kW 소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1.5 kW 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1.73 kW
최대 허용 작동압(최대 P)	28 바
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
사전 차단 퓨즈	변압 차단 스위치: 18...25 A
포장 단위	1 개
순 중량	76 kg
총 무게	76 kg
관세 번호	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
제품 설명	SK 냉각 장치 Blue e, 벽면 장착형, 2.5 kW, 115V, 1~, 50/60Hz, 스테인리스 스틸, WHD: 400 x 1580 x 295mm

## 승인

승인	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----	--

# 승인

---

설명

FCC

적합성 인증

Declaration of conformity - F-gas regulation

적합성 인증 UK