Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3352.115 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3352.115 - 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario 공기 처리 능력 320 ~ 480 m³/h

19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함. 가이드 프레임을 통한 팬의 간편한 유지 보수 관리.

특징

SK 3352.115
19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클 로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함.
가이드 프레임으로 팬을 간편하게 유지보수 및 교체
RAL 7035
배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치 단자 스트립 및 조립 부품 포함
480 m³/h
납기 문의 요망
110V, 1~, 50Hz/60Hz 110V(DC)
50Hz의 경우: 0.69 A 60Hz의 경우: 0.69 A
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
폭: 482.6 mm 높이: 44 mm

© Rittal 2025

특징

105 mm
3
50Hz의 경우: 52 dB(A)
-10 °C55 °C
1 개
2.5
2.8
84145915
4028177041646
EC000320
EC000320
27180716

승인

승인	UR + C-UR (recognized)	
	VDE	