

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.115

## 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario

상태: 2026. 4. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.115 - 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario 공기 처리 능력 320 ~ 480 m<sup>3</sup>/h

19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함. 가이드 프레임을 통한 팬의 간편한 유지 보수 관리.

## 특징

|                    |   |
|--------------------|---|
| 주문 번호              | SK 3352.115   |
| 제품 설명              | 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함. |
| 장점                 | 가이드 프레임으로 팬을 간편하게 유지보수 및 교체   |
| 색상                 | RAL 7035  |
| 제공 범위              | 배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치<br>단자 스트립 및 조립 부품 포함  |
| 공기 처리 능력(자유 기류 상태) | 480 m <sup>3</sup> /h   |
| 품목 번호 관련 참고 사항:    | 납기 문의 요망  |
| 정격 작동 전압           | 110V, 1~, 50Hz/60Hz<br>110V(DC)   |
| 정격 전류최대            | 50Hz의 경우: 0.69 A<br>60Hz의 경우: 0.69 A  |
| 사전 차단 퓨즈           | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A  |
| 치수                 | 폭: 482.6 mm<br>높이: 44 mm<br>깊이: 200 mm  |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| 팬의 축간격     | 105 mm   |
| 팬 개수       | 3  |
| 소음 수준      | 50Hz의 경우: 52 dB(A)   |
| 작동 온도 범위   | -10 °C...55 °C   |
| 포장 단위      | 1 개  |
| 순 중량       | 2.5 kg   |
| 총 무게       | 2.8 kg   |
| 관세 번호      | 84145915   |
| ETIM 9     | EC000320   |
| ETIM 8     | EC000320   |
| ECLASS 8.0 | 27180716   |
| 제품 설명      | SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm |

## 승인

---

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 승인 | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
|----|-------------------------------|