

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.230

## 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.230 - 482.6mm(19")용 마운팅 팬 Vario 공기 처리 능력 320 ~ 480 m<sup>3</sup>/h

19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함. 가이드 프레임을 통한 팬의 간편한 유지 보수 관리.

## 특징

주문 번호	SK 3352.230
제품 설명	19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함.
장점	가이드 프레임으로 팬을 간편하게 유지보수 및 교체
색상	RAL 7035
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치 단자 스트립 및 조립 부품 포함
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	480 m <sup>3</sup> /h
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.36 A 60Hz의 경우: 0.33 A
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
치수	폭: 482.6 mm 높이: 44 mm 깊이: 200 mm
팬의 축간격	105 mm
팬 개수	3

## 특징

---

소음 수준	50Hz의 경우: 51 dB(A)
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
포장 단위	1 개
순 중량	2.5 kg
총 무게	2.729 kg
관세 번호	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
제품 설명	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

## 승인

---

승인	UR + C-UR (recognized) VDE
설명	적합성 인증