


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.140

물 대 공기 열교환기

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.140 - 물 대 공기 열교환기 벽면 장착형

출력 등급 375 ~ 5,000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 설치 및 유연한 급수 연결 가능. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.

특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | SK 3374.140 |
| 버전 | 벽면 장착형 물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn) |
| 제품 설명 | 최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 조립 방법과 유연한 물 연결 방법. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능. |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 실링 및 조립 부품 |
| 총 냉각 출력 | 400l/h 경우 L 35 W 10: 3 kW |
| 정격 작동 전압 | 400V, 2~, 50Hz/60Hz |
| 정격 출력 Pel | 50Hz의 경우: 169 W 60Hz의 경우: 232 W |
| 정격 전류최대 | 50Hz의 경우: 0.44 A 60Hz의 경우: 0.58 A |
| 최대 허용 작동압(최대 P) | 1: 10 바 |
| 가동 주기 | 100 % |
| 냉매 | 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조) |
| 물 유입 온도 | 1 °C...30 °C |

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 물 연결 | 1/2" 도관 그로밋 G 1/2" 수나사 |
| 온도 조절 | 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C) |
| 작동 온도 범위 | 1 °C...70 °C |
| 참고 사항 | e-컴포트 컨트롤러가 있는 버전의 경우 체크 밸브 내장 |
| 치수 | 폭: 400 mm 높이: 950 mm 깊이: 145 mm |
| 설정값 범위 | 20 °C...55 °C |
| 사전 차단 퓨즈 | 변압 차단 스위치: 3.5...5 A |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 23 kg |
| 총 무게 | 25.5 kg |
| 관세 번호 | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| 제품 설명 | SK 공기 대 물 열교환기, 벽면 장착형, 3 kW, 400V, 2~, 50/60Hz, 베이직 컨트롤러, 물 운반부: 구리/황동, WHD: 400 x 950 x 145mm |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| 설명 | 적합성 인증 |
