

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000

상태: 2026. 6. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000 장착 플레이트 설치용

특징

주문 번호	SV 3431.000
버전	마운팅 플레이트 설치용
재료	유리섬유 강화 폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 은도금 경동
색상	새시: RAL 9011 커버: RAL 7035
적층 구리바용 클램핑 공간	클램핑 공간 폭: 10 mm 클램핑 공간 높이: 10 mm
for mounting plate assembly	예
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
최대 정격 작동 전류	100 A
정격 작동 전압	690V, 3~
적합한 NH-사이즈	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 89 mm 높이: 141.5 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 50 mm ²

특징

극수	3극
원형 도체 단면적	1.5 - 50 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.401 kg
총 무게	0.453 kg
구리 함량(kg/개)	0.15
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
제품 설명	SV NH fuse-switch disconnecter, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, for mounting plate assembly

승인

승인	CQC-CCC
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK