

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.020

# NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000

상태: 2026. 5. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.020 - NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000



## 특징

주문 번호	SV 3431.020
버전	60mm 버스바 시스템용
재료	유리섬유 강화 폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 은도금 경동
색상	새시: RAL 7035 커버: RAL 7001
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
케이블 출력부	상부
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
최대 정격 작동 전류	100 A
정격 작동 전압	690V, 3~
적합한 NH-사이즈	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)

## 특징

---

치수	폭: 53 mm 높이: 213 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
극수	3극
원형 도체 단면적	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
포장 단위	1 개
순 중량	0.619 kg
총 무게	0.64 kg
구리 함량(kg/개)	0.15
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
제품 설명	SV NH fuse-switch disconnecter, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet top

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------