


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035


NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000

상태: 2026. 1. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.035 - NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000



특징

주문 번호	SV 3431.035
재료	유리섬유 강화 폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 은도금 경동
색상	섀시: RAL 7035 커버: RAL 7001
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
케이블 출력부	하부
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
최대 정격 작동 전류	100 A
정격 작동 전압	690V, 3~
적합한 NH-사이즈	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)

특징

치수	폭: 53 mm 높이: 213 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 50 mm ²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
극수	3극
전자식 퓨즈 모니터링 포함	예
Round conductor cross-section	2.5 - 50 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.6
총 무게	0.7
구리 함량(kg/개)	0.15
관세 번호	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------