

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010

연결 어댑터

상태: 2026. 2. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - 연결 어댑터

60mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 3439.010
재료	커버: ABS 섀시: 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT) UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 전류최대	600 A
정격 작동 전압	690V, 3~
케이블 출력부	상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효 DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 훌더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다
극수	3극
치수	폭: 180 mm 높이: 247 mm
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	35 - 240 mm ²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	24 x 21 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.36

특징

총 무게	4.635
구리 함량(kg/개)	0.732
관세 번호	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK