
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3584.020 버스바 CUPONAL

상태: 2025. 12. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 3584.020 - 버스바 CUPONAL

구리 코팅 알루미늄 버스바.



특징

주문 번호	SV 3584.020
제품 설명	구리 코팅된 알루미늄 버스바, 버스바 홀더 9340.000/9340.050이 있는 버 스바 시스템 구성에 적합.
재료	알루미늄 구리
길이	2,400 mm
정격 전류최대	328 A
참고 사항	정격 전류는 바 온도가 65°C이고 주위 온도가 35°C일 때 확인됨 DIN EN 43 671에 준하는 보정 계수 다이어그램 필요로 하는 길이로 절단 가능
표준	DIN EN 13 601
단면적	30 mm x 5 mm
치수	길이: 2,400 mm
포장 단위	6 개

© Rittal 2025 2

특징

순 중량	8.52
총 무게	9
구리 함랑(kg/개)	0.52
관세 번호	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

승인

설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025